

エビス

# 気流可視化装置

# AVIS

クラス100  
クリーンルーム  
で使用可能

最小  
最軽量

※クリーンルーム用

コンセントも  
バッテリーも  
使える  
2電源方式

粒子が小さく  
気流に  
乗りやすい



気流可視化装置AVIS エビスは超音波振動子にて発生させた微細水蒸気ミストをトレースに使い、クリーンルームや室内環境における気流のながれを可視化できる装置です。気流の流れをビジュアルキャッチする事により汚れ源の広がりや可視化し、汚れ源の発見に繋がります。



低コストを  
実現

標準セット内容

標準価格: 47万円(税別)

- 本体(W105×D60×H165)
- バッテリー ■ ACアダプタ ■ 各種ノズル
- ホース ■ キャリングケース

のべ357台の実績  
(2025年7月末現在)

採用事例

- ・製薬会社様
- ・半導体メーカー様
- ・無菌装置メーカー様

Air Visualization Instrument System

詳しくは裏面をご覧ください ▶

# エビス 最小最軽量化・低コストを実現したAVISの特徴

## クリーンルームで 使用可能

- ・純水仕様
- ・HEPAフィルタを標準採用

## 2電源方式


- ・バッテリー電源
  - ・AC100V
- 2電源方式採用で  
使用する場所を問いません。



## 業界最小! 最軽量!

他社の気流可視化装置に比べ、  
**約90%\***のサイズダウン。  
※本体の体積比

|             | 本体サイズ            | 重量           |
|-------------|------------------|--------------|
| <b>AVIS</b> | W105×D60×H165mm  | 約 <b>1kg</b> |
| A社製         | W250×D185×H255mm | 約5kg         |
| B社製         | W280×D150×H220mm | 約3.5kg       |



## 粒子が小さく、 気流に乗りやすい

**AVIS粒子の落下速度は  
他社粒子の1/100!**

**AVIS粒子**

0.5  
μm

落下速度  
0.1mm/s

**他社粒子**

2μm

落下速度  
約10mm/s

カビ胞子  
5μm

落下速度  
約50mm/s

花粉  
30μm

## 従来品では確認が難しかった気流も容易に可視化!

case  
1

### 滞留気流・上昇気流



case  
2

### クリーンベンチの逆流



AVIS(エビス)のデモ動画は弊社YouTubeチャンネルにて  
ご覧いただけます

こちらから御覧ください

<https://www.youtube.com/@AmenityTechnologyCoLtd>



## 気流可視化装置のデモを無料で実施致します!

▼▼▼▼ ご依頼は下記から ▼▼▼▼



(信州C I C・SCC研究所) <https://www.tc-c.co.jp>

- 本 社 〒399-8744 長野県松本市大字笹賀5652番地106  
TEL: 0263-26-1500 FAX: 0263-26-3531
- 富士見営業所 〒391-0012 長野県茅野市金沢横道下5468  
TEL: 0266-79-4398 FAX: 0266-79-4369
- 山梨営業所 〒409-3845 山梨県中央市山之神流通団地1丁目6番3号  
TEL: 055-273-9600 FAX: 055-273-9800